

**Garant****Kompaktna ploča za završnu obradu, Ø 115 mm, Granulacija: 150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567005 150
GTIN	4067263516682
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Prešani filc sa zrnom povezanim smolom omogućuje **uklanjanje i završnu obradu u jednom koraku. Srednje čvrsta** izvedba s **povećanom agresivnošću i stabilnošću rubova**. Za opće radove skidanja srha, lagano glodanje s finom završnom obradom površine.

**Upotreba:**

Za obradu površina i bridova na kutnim brusilicama (preporučeni broj okretaja 6000 min<sup>-1</sup>).

**Tehnički opis**

Sredstvo za brušenje	normalni korund (A)
Stupanj tvrdoće	srednji
Izvedba	6 A medium
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Stupanj finoće	srednji
Usporedba granulacije	150
Ø bušenja	22,23 mm
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Opis oblika	plosnato
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	60 m/s
Vrsta proizvoda	Kompaktni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		