

Garant**SCLT 05T104, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Razred artikla	21A

Opis

SCLT 05T104 ALU Kutni radijus: 0,4 mm
Posmak f_z po zubu: 0,08 – 0,18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,08 – 0,18 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCLT 05T104
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1000 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	700 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		