

Garant**Kompaktna ploča za završnu obradu, Ø 125 mm, Granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567006 180
GTIN	4067263723721
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Prešani filc sa zrnom povezanim smolom omogućuje **uklanjanje i završnu obradu u jednom koraku. Univerzalni disk** za lagane radove skidanja srha, za poravnavanje ogrebotina i uklanjanje toplinskog obojenja.

Upotreba:

Za obradu površina i bridova na kutnim brusilicama (preporučeni broj okretaja 6000 min⁻¹).

Tehnički opis

Izvedba	3 S fine
Ø bušenja	22,23 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Stupanj tvrdoće	mekana
Usporedba granulacije	180
Stupanj finoće	fini
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Opis oblika	plosnato
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	60 m/s
Vrsta proizvoda	Kompaktni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		