


KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216600 M10
GTIN	4047109003965
Razred artikla	24D

Opis
Upotreba:

Za **poravnanje** okruglih i izduženih rupa i za glodanje trapeznih utora. Za upuštenje prema DIN upotrebljivo za DIN-vijke M 10 – M 20.

Potrebni su stabilni uvijeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).

Napomena:

Za odgovarajuću izmjenjivu reznu pločicu pogledajte 216700; 216740; 216770.

Tehnički opis

minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$	19 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TO.. 0902
\varnothing drške D_s h6	16 mm
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770	14-6603
za DIN vijke s upuštenom glavom	M10
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z	2
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
\varnothing upuštanja D	7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Unutarnje hlađenje	ne
Kut upuštanja	90 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP	239653 8IP