

Garant**Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu), HM DLC, Tip: F1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547600 F1020
GTIN	4067263736547
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto-glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Novorazvijena, inovativna geometrija zuba omogućuje **vrlo visoke performanse obrade** s istovremenim **laganim radom i dobrom upravljivošću**. Bez prijanjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška Ø 6mm. Prikladno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prijanjanje odvojenih čestica.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijske materijale.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

Upotreba:

Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala. Pogodan za ručnu i industrijsku upotrebu s robotom. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

Oblik	F1020
Duljina glave	20 mm
Ø glave	10 mm
Ø drške	6 mm
Opis oblika	Zaobljeni luk
Ukupna duljina	60 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo
Serija	GARANT Master Alu
Rezni materijal	HM DLC
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		