

# Yale

## Ručna lančana dizalica, nosivost: 1,6t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Uređaji s **kućištem od čeličnog lima**, iznimno male mase, serijskom **deblokadom lanca**, **malom visinom konstrukcije i okretno** uležištenom, kovanom kukom. Univerzalni model "PT".

#### Upotreba:

Višenamjenski uređaj i za najteže uvjete.

#### Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

**Protuklizna spojka** (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

### Tehnički opis

Broj lanaca	1
Nosivost	1600 kg
minimalna duljina između kuka	337 mm
Sila podizanja pri nazivnom teretu	31 daN
Oslobađanje lanca	da
Materijal kućišta	Čelik
Nosivost t	1,6 t
Normalna podizna visina	1,5 m
Težina	9,4 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica