



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701651 145
GTIN	
Razred artikla	73F

## Opis

### Izvedba:

Zahvaćanje površina s posebnim konturama u tri točke za sigurno zahvaćanje ravnih dijelova. Lako rezanje zahvaljujući velikom omjeru snage. Glodani utor u području drške omogućuje sigurno držanje i povlačenje malih radnih dijelova, kao što su čavli, zatici i vijci. Praktično za rad u teško dostupnim radnim područjima. Uski oblik glave sa šiljastim čeljustima. kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat. KNIPEXIDEX se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CKC) za prilagođavanje ili kopče za alat TetheredTools (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

**DIN ISO 5746.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Napomena:

Prethodni model br. 701650 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

## Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	145 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirani

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta