



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	712201 160
GTIN	
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima u obliku zaobljenog šiljka. Umetnut zglob bez zračnosti. Nazubljene čeljusti. kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat. KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CKC) za prilagođavanje ili kopče za alat TetheredTools (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 712200 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Tehnički opis

Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Standard	DIN ISO 5745
bez iskrenja	ne
s oštricom	ne
Materijal	Krom-vanadin elektročelik
Materijal	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	kaljeno u ulju
Duljina čeljusti	54 mm

Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti
Oblik otvora ključa	ravni
Drška	presvučeno plastikom
Površina	kromirani
ukupna duljina	160 mm
Vrsta proizvoda	Plosnato-obla kliješta