



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{max}}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Prihvatni navoj M	M16
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
maksimalna dubina reza a_p maks	1,5 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø D_3	18 mm
Ø reza D_c	35 mm

Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	53 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,19 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------