


HOLEX

Okrugla četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M: 115X22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletена** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

Naizmjenično pleteno (desno / lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Širina završetka L ₁	14 mm
Ø četke D ₁	115 mm
Ø bušenja d ₁	22 mm

Broj tučaka	20
Debljina svornjaka	0,5 mm
Duljina obruba H ₁	24 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka