

HOLEX

Okrugla četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M: 125XM14mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletена** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

Naizmjenično pleteno (desno / lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima. S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama**.

Tehnički opis

Ø četke D ₁	125 mm
Broj tučaka	20
Duljina obruba H ₁	29 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹

Navoj M	M14
Širina završetka L ₁	14 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka