

**HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 10-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

**Upotreba:**

**Za fini navoj UNF ASME – B1.1.**

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,794 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Ø osnovne rupe	4,1 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Veličina navoja	10-32 UNF
Vrsta navoja	UNF
Standard	DIN 371
Ø navoja	4,83 mm
Navoji po colu	32

Broj steznih utora	3
Dubina navoja	12 mm
Serija	CleverTap
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

