

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135255 M3
GTIN	4067263161431
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,5 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	2,7 mm
Veličina navoja	M3
Ø drške D _s	3,5 mm
Dubina navoja	7,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	56 mm
Ø navoja	3 mm
Nagib navoja	0,5 mm

Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		

mkro maksimalno

prikladno