



HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNC: 10-24



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133353 10-24
GTIN	4067263161837
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

HOLEX Clever Tap:

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 3,9 mm

Tehnički opis

Ø navoja	4,83 mm
Ø osnovne rupe	3,9 mm
Navoji po colu	24
Nagib navoja	1,058 mm
Veličina navoja	10-24 UNC
Rezni materijal	HSS E

Ukupna duljina L	70 mm
Ø drške D _s	6 mm
Dubina navoja	14,49 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	4,9 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno