

**HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 1/2-13****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 133353 1/2-13 |
| GTIN           | 4067263161882 |
| Razred artikla | 12H           |

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

**Upotreba:**

**Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 13

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,8 mm

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Navoji po colu     | 13         |
| Veličina navoja    | 1/2-13 UNC |
| Broj oštrica Z     | 3          |
| Rezni materijal    | HSS E      |
| Broj steznih utora | 3          |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Dubina navoja              | 38,1 mm                              |
| Nagib navoja               | 1,95 mm                              |
| 4-kutna drška □            | 7 mm                                 |
| Ukupna duljina L           | 110 mm                               |
| Standard                   | DIN 376                              |
| Ø navoja                   | 12,7 mm                              |
| Vrsta navoja               | UNC                                  |
| Ø osnovne rupe             | 10,8 mm                              |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 9 mm                                 |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Ureznici                             |

## Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij                      | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min       | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min       | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 12 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 15 m/min       | P       |

|                               |                                    |         |   |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|---|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima | 6 m/min | P |
| Ulje                          | prikladno                          |         |   |
| mokro maksimalno              | prikladno                          |         |   |