

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNF: 7/8-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133404 7/8-14
GTIN	4067263161998
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

**Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 22,23 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 20,4 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Standard	DIN 374
Ø navoja	22,23 mm
Rezni materijal	HSS E
Veličina navoja	7/8-14 UNF

Navoji po colu	14
Ukupna duljina L	125 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø osnovne rupe	20,4 mm
Vrsta navoja	UNF
Nagib navoja	1,814 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	66,69 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		