

**HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 7/16-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 9,4 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	6,2 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	8 mm
Veličina navoja	7/16-14 UNC
Ukupna duljina L	100 mm

Navoji po colu	14
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	9,4 mm
Ø navoja	11,11 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Dubina navoja	33,33 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNC
Rezni materijal	HSS E
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		