

Yale

Električna lančana dizalica CPV VEGO, tip: 1-8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Lančana električna dizalica s **nosivim kukama** robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani **prekidači krajnjih položaja** za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55.

Napomena:

Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.

Tehnički opis

Tip	1-8
automatsko završno isključivanje	da
Broj lanaca	1
podesiva klizna spojka	da

Skupina pogona prema FEM/ISO	1AM
Normalna podizna visina	3 m
Nosivost	1000 kg
Brzina podizanja	8 m/min
Nosivost t	1 t
Težina	58 kg
Vrsta proizvoda	Dizalica s polugom