

Garant**Kutna glodača glava, skošenje 45°, HB730, Ø D h10: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 210250 10 |
| GTIN | 4045197523068 |
| Razred artikla | 21M |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Duljina rezne oštrice L_2 | 7,5 mm |
| Oštrice Ø D | 10 mm |
| Duljina glave l | 13 mm |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm |
| Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,04 mm |
| Veličina prihvata | 10 mm |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Serijska | TopCut |
| Vrsta | HB730 |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tip | N |
| Kut spirale | 38 stupanj |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D mm |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja mm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| odgovarajući prihvat | GARANT TopCut |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 210 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 110 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 160 m/min | K |
| Ulje | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Zrak | prikladno |

Pribor

| | |
|--------------------------|------------|
| Ključ za montažu tip 8X3 | 219987 8X3 |
|--------------------------|------------|