

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 6-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137868 6-32
GTIN	4067263162308
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNC
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	56 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	2,85 mm
Ø drške D _s	4 mm
Veličina navoja	6-32 UNC
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	3,51 mm
Navoji po colu	32
Nagib navoja	0,794 mm

4-kutna drška □	3 mm
Dubina navoja	27,78 mm
Serija	CleverTap
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

