

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNF: 3/4-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138004 3/4-16
GTIN	4067263162476
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME – B1.1.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	19,05 mm
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	11 mm
Ø drške D _s	14 mm
Veličina navoja	3/4-16 UNF
Ukupna duljina L	110 mm
Vrsta navoja	UNF
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	16

Dubina navoja	47,63 mm
Nagib navoja	1,587 mm
Serija	CleverTap
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

