

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNF: 9/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133404 9/16-18
GTIN	4067263161967
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

**Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 14,29 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,9 mm

**Tehnički opis**

Vrsta navoja	UNF
4-kutna drška □	9 mm
Veličina navoja	9/16-18 UNF
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	12,9 mm

Navoji po colu	18
Standard	DIN 374
Ukupna duljina L	100 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	57,16 mm
Ø navoja	14,29 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		