

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNC: 3/4-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137868 3/4-10
GTIN	4067263162391
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.

Tehnički opis

Ø drške D _s	14 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ø navoja	19,05 mm
Ø osnovne rupe	16,5 mm
Dubina navoja	47,63 mm
Navoji po colu	10
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	11 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC

Veličina navoja	3/4-10 UNC
Nagib navoja	2,54 mm
Serija	CleverTap
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

