

Garant**Set šiljaka za tokarenje s Morseovim konusom / cilindrično, okretanje u smjeru kazaljke na satu, Tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327455 5
GTIN	4067263558101
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

- **Constant izmjenjiva glava s kutom vrha od 60° za upotrebu kod tokarenja i brušenja.**
- **Šiljak za tokarenje s opružnim šiljkom za centriranje koji se može stegnuti za stabilnu situaciju stezanja bez zazora.**
- **Visoka koncentričnost zahvaljujući potpuno brušenoj mehanici.**
- **Idealno u kombinaciji s našim šiljcima za tokarilice br. 321720, 311750 ili 321770.**
- **Priručno u sistemskoj kutiji GARANT 630320.**

Dio isporuke:

- **1× osnovno tijelo šiljka za tokarenje br. 327465 (pogodno za desnu i lijevu rotaciju).**
- **2× šiljak za centriranje br. 327488.**
- **2× izmjenjive glave br. 327470.**

Tehnički opis

Ø vrhova za tokarilice	12; 16 mm
Ø radnog područja	21 - 40 mm
Ø radnog područja	33 - 64 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

Pribor

Šiljak za tokarenjesa Morseovim konusom / cilindrično Tip 5

327465 5

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušenadesni hod Ø radnog područja 33-64 mm

327470 33-64

Šiljak za centriranje za šiljak za tokarenje Ø vrha tokarilice D 12 mm

327488 12

Šiljak za centriranje za šiljak za tokarenje Ø vrha tokarilice D 16 mm

327488 16

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušenadesni hod Ø radnog područja 21-40 mm

327470 21-40