

**Garant****Set šiljaka za tokarenje s Morseovim konusom / cilindrično, okretanje u smjeru kazaljke na satu, Tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327455 4
GTIN	4067263557999
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

- **Constant izmjenjiva glava s kutom vrha od 60° za upotrebu kod tokarenja i brušenja.**
- **Šiljak za tokarenje s opružnim šiljkom za centriranje koji se može stegnuti za stabilnu situaciju stezanja bez zazora.**
- **Visoka koncentričnost zahvaljujući potpuno brušenoj mehanici.**
- **Idealno u kombinaciji s našim šiljcima za tokarilice br. 321720, 311750 ili 321770.**
- **Priručno u sistemskoj kutiji GARANT 630320.**

**Dio isporuke:**

- **1× osnovno tijelo šiljka za tokarenje br. 327465 (pogodno za desnu i lijevu rotaciju).**
- **2× šiljak za centriranje br. 327488.**
- **2× izmjenjive glave br. 327470.**

**Tehnički opis**

Ø radnog područja	17 - 32 mm
Ø radnog područja	26 - 50 mm
Ø vrhova za tokarilice	10; 16 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

**Pribor**

Šiljak za centriranje za šiljak za tokarenje Ø vrha tokarilice  
D 16 mm

327488 16

Šiljak za tokarenjesa Morseovim konusom / cilindrično Tip  
4

327465 4

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušenadesni hod Ø  
radnog područja 17-32 mm

327470 17-32

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušenadesni hod Ø  
radnog područja 26-50 mm

327470 26-50

Šiljak za centriranje za šiljak za tokarenje Ø vrha tokarilice  
D 10 mm

327488 10