

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327465 5
GTIN	4067263558149
Razred artikla	31G

## Opis

Izvedba:

Šiljak za tokarenje s opružnim šiljkom za centriranje. Stezanje šiljka za centriranje kada je izmjenjiva glava u ravnom kontaktu osigurava stabilnu situaciju stezanja bez zazora. Visoka koncentričnost zahvaljujući potpuno brušenoj mehanici, bez šiljka za centriranje i izmjenjivih glava, pogodno za desnu i lijevu rotaciju. Potpuno mehanička konstrukcija sa snagom opruge. Nema curenja hidrauličke tekućine. Moguća je izravno stezanje na glavi na povišenom pojasu u mekim oblikovanim čeljustima.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321720, 321750 i 321770.

Dodatni pribor:

Izmjenjive glave br. 327470 - 327486 i stara izvedba br. 327601 – 327651, šiljak za centriranje Nr. 327488, konusne čahure br. 327492.

## Tehnički opis

maksimalni Ø tijela	75 mm
Težina	3,6 kg
Izvedba	Morse konus
Ø drške D <sub>s</sub>	67 mm
Duljina	197 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

