



## HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNC: 1/4-20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133353 1/4-20
GTIN	4067263161844
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

#### Sa zasjekom.

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

#### Upotreba:

**Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,1 mm

### Tehnički opis

Vrsta navoja	UNC
Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	20
Ø osnovne rupe	5,1 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	19,05 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	6,35 mm
Veličina navoja	1/4-20 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno