

Garant**Torusna glodača glava HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 12/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210255 12/2
GTIN	4045197607515
Razred artikla	21M

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti punog utora za $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$.**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice L_2	9 mm
Duljina glave l	16 mm
Rezna glava Ø D	12 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,13 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,11 mm
Kutni radijus	2 mm
Veličina prihvata	16 mm
Broj oštrica Z	3
Serijski naziv	TopCut
Vrsta	HB7820
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	W
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	580 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	550 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
CuZn	prikladno	350 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		