

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 80/7mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215160 80/7
GTIN	4045197349347
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
------------------	-------

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza D_c	80 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Broj oštrica Z	7
Kut uranjanja α_{maks}	0,4 stupanj
Interpolacija a_p	0,8 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	71,95 mm
Interpolacija Ø D_{min}	154 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	158 mm
Seriya	Softcut®
Ø D_3	74 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
	211750 3,8

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm
