

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, M: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135255 M16
GTIN	4067263162063
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	40 mm
Veličina navoja	M16
Ø drške D _s	12 mm
Nagib navoja	2 mm
Ø navoja	16 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	9 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ø osnovne rupe	14 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno