

**Garant****GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215155 40/4
GTIN	4045197349224
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

**Upotreba:**

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	115 mm
Duljina izboja $L_1$	55 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Ø reza $D_c$	40 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	31,95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	74 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,9 stupanj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	34 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219824
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808