

**Garant**

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica  
Z: 66/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215160 66/6
GTIN	4045197349323
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili za **vretena male pogonske snage**.

**Upotreba:**

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	27 mm
------------------	-------

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	66 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Broj oštrica Z	6
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,49 stupanj
Interpolacija $a_p$	0,8 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	57,95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	126 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	130 mm
Seriya	Softcut®
$\varnothing D_3$	60 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
	211750 3,8

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm

---