



HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 18X1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132845 18X1
GTIN	4067263161752
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

HOLEX Clever Tap:

Stabilni ureznik za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: Kaljeni navoj od bronce.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 17 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	11 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Nagib navoja	1 mm
Ø osnovne rupe	17 mm
Ø drške D _s	14 mm

Veličina navoja	M18×1
Dubina navoja	54 mm
Standard	DIN 374
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ø navoja	18 mm
Vrsta navoja	MF
Rezni materijal	HSS E
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno