

**Garant****Glodača glava za T-utore, Weldon drška, Ø D / Zeff: 50/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Glodalo za izradu T-utora s Weldon drškom i unutarnjim hlađenjem. Veliki žlijebovi za velike dubine rezanja. Antikorozivna zaštita površine.

**Upotreba:**

Za utore prema DIN 650.

**Napomena:**

Unutrašnji dovod rashladnog sredstva je poželjan radi boljeg odvođenja odvojenih čestica. GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	120 mm
Ø reza $D_c$	50 mm
Visina utora $a_p$	22 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	2
Duljina izboja $L_1$	56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T 120408
Vijenac Ø $d_1$	27 mm

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848