

Garant**Kopirna glodača glava, HB730, Ø D h10: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210360 16
GTIN	4045197523440
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice L ₂	12 mm
Oštrice Ø D	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm ²	4,8 mm
Duljina glave l	20 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,1 mm
Veličina prihvata	16 mm
Slobodna duljina	20 mm
Broj oštrica Z	4
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso

Širina zahvata ae kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 13X4

219986 13X4

Ključ za montažu tip 13X4

219987 13X4