

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojni urezник Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M8****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 131265 M8     |
| GTIN           | 4067263161547 |
| Razred artikla | 12H           |

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: kaljeni navoj od bronce. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Tehnički opis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Broj steznih utora | 3        |
| Veličina navoja    | M8       |
| Broj oštrica Z     | 3        |
| Ø navoja           | 8 mm     |
| Rezni materijal    | HSS E    |
| Dubina navoja      | 16 mm    |
| Nagib navoja       | 1,25 mm  |
| Vrsta navoja       | M        |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| 4-kutna drška □    | 6,2 mm   |
| Standard           | DIN 371  |
| Ø osnovne rupe     | 6,8 mm   |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 90 mm                                |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 8 mm                                 |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | DIN 13                               |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe              |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D za prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Serija                     | CleverTap                            |
| Vrsta proizvoda            | Ureznici                             |

## Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij                      | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min       | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min       | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 12 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 12 m/min       | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima | 6 m/min        | P       |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno              | prikladno                          |                |         |

