

**HOLEX Clever Tap strojni urezник Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M20****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 131265 M20 |
| GTIN | 4067263161585 |
| Razred artikla | 12H |

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: kaljeni navoj od bronce. **ISO 2 6H**

HSS-E**Tehnički opis**

| | |
|------------------------|----------|
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Ø navoja | 20 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Vrsta navoja | M |
| Rezni materijal | HSS E |
| Nagib navoja | 2,5 mm |
| Ukupna duljina L | 140 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ø drške D _s | 16 mm |
| Dubina navoja | 40 mm |
| Veličina navoja | M20 |
| Standard | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 4-kutna drška □ | 12 mm |
| Ø osnovne rupe | 17,5 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD za prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Serija | CleverTap |
| Vrsta proizvoda | Ureznici |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 6 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

