

Garant

izmjenjiva rezna pločica za tokarenje za srednju obradu TCGT, HU7310, M:
16T304/30

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	GG2680 16T304/30
GTIN	4067263098355
Razred artikla	GGN

Tehnički opis

Sadržaj	260986 HU7310
Broj komada	30
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 mm/min
Dubina reza a_p	0,25 - 4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HU7310
Lomač odvojenih čestica	AM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno	24 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	25 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	10 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	24 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

TC.T 16T304 Vrsta HU7310

260986 HU7310