



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
maksimalna dubina reza a _{p,max} kod LD geometrije	3,5 mm

Ø reza D_c	40 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,4 mm
Interpolacija Ø D_{min}	63 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,92 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------