



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5SLmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

Ø reza D_c	63 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14
Ø D_3	39 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..

Ø prihvatne rupe	27 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	5 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	102 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	124 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	38 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,54 stupanj
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229719
--------------	--------