

**Garant****Glodača glava 90° za izradu skošenja, HB730,  $\varnothing D \pm 0,01: 10\text{mm}$** **Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210390 10
GTIN	4045197523518
Razred artikla	21M

**Tehnički opis**

Oštrice $\varnothing D$	10 mm
Duljina rezne oštrice $L_2$	7 mm
Duljina glave I	13 mm
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	3 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Veličina prihvata	10 mm
Posmak $f_z$ u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$ kod punih utora	5
Ukupna duljina L	26,9 mm
Broj oštrica Z	3
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Vrh kuta upuštača	90
Standard	Standard proizvođača

Tip	N
Smjer ispostave	horizontalno
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Vijčano glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak	prikladno
------	-----------

---

**Pribor**

Ključ za montažu tip 8X3	219987 8X3
--------------------------	------------

Utični adapter za momentni ključ tip 8X3	219986 8X3
--	------------