



## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, $\varnothing D$ / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	35 mm
Prihvatni navoj M	M12
$\varnothing D_3$	8 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
$\varnothing$ reza $D_c$	25 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ max}}$ kod LD geometrije	3,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..

Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	7,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	33 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	2,79 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------