



## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 28/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222060 28/2
GTIN	4960664712465
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvaća nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Prihvatni navoj M	M12
Ø reza $D_c$	28 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Ø $D_3$	11 mm

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	35 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	10,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	39 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,98 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	54 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------