



Ljepljiva traka ojačana vlaknima, crni, Tip: 48X50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

tesa® 74662 duct tape ima izvrsnu snagu lijepljenja čak i na grubim i prašnjavim podlogama. Otporan je na vodu, elastičan i fleksibilan. Idealan je za brtvljenje cijevi i vodova te za primjene pri radovima sa žbukom i zidarske radove. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Nova mjera/dimenzija: armirane trake tesa 74662 su 2 mm šire (50×50)!

Tehnički opis

Materijal nosača	PE film
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Pakiranje

Primjena	Pričvrstiti
Primjena	Vežanje
Duljina	50 m
Snaga lijepljenja na čeliku	0,44 N/mm
Oznaka proizvođača	duct tape 74662
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Posebnost	odbija vodu
Posebnost	moguće ručno trganje
Posebnost	glatko
Ijepilo	Sintetički kaučuk
Debljina	0,215 mm
Vlačna čvrstoća	3 N/mm
Boja	crna
postojanost na temperaturi do	60 °C
Sposobnost širenja	19 %
vrsta ljepljive trake	jednostrano
finoća mreže	27 mesh
širina	38 mm
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Atribut imena proizvoda	crni
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka