



## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5Smm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 63/5S
GTIN	4960664707669
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihвата nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	46 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu	229718 (15IP; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	63 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	109 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	124 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	45,4 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,45 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229718
--------------	--------