

## Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / Zeff:  
80/5mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215161 80/5
GTIN	4045197455246
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

#### Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	80 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	82 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	5
maksimalna dubina reza ap maks	55 mm
Seriya	Softcut®
Broj izmjenjivih okretnih pločica	20
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8