

**Garant****GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, G: G1/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133260 G1/8
GTIN	4067263829775
Razred artikla	11I

**Opis****Izvedba:****High-Performance ureznik**, posebno razvijen za **legure aluminija i obojenih metala**.

- **HSS-E-PM materijal za rezanje – za visoku stabilnost reznog ruba**
- **Iznimno glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje i izbjegavanje hladnog zalijepljivanja**

**Upotreba:****Za cilindrični Whitworth cijevni navoj** DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	8,8 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	5,5 mm
Navoji po colu	28
Veličina navoja	G1/8
Dubina navoja	29,19 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Ø navoja	9,73 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,907 mm

Ukupna duljina L	90 mm
Serija	Master Tap
Prevlaka	DLC
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Razred tolerancije	ISO 228
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno	35 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	32 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	20 m/min	N
PMMA akril	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
PEEK	prikladno	18 m/min	N
Cu	prikladno	18 m/min	N
CuZn	prikladno	25 m/min	N
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno

mokro minimalno

prikladno