


**Centrična stega, Širina: 120Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363300 120A
GTIN	4067263101116
Razred artikla	30N

**Opis****Izvedba:**

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti plazma-nitirano s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
- Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.

**Uključuje GARANT ZeroClamp Adaption na rasteru od 80 mm.**

Uključujući 4 ZeroClamp povlačna vijka.

**Upotreba:**

Idealno za peterostranu obradu. Centrično stezanje.

**Odgovara:**

Nasadne čeljusti br. 363310 – 363324.

**Dio isporuke:**

Osnovno tijelo, vreteno, vretenaste matice i četiri stezni vijak prikladne za konzolu za stege za automatizaciju br. 360164 XP80Z.

**Dodatni pribor:**

Momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229 13, stanica za sastavljanje br. 358595 80.

**Napomena:**

Pogodan za GARANT automatizacijski sustav Turntable u kombinaciji sa / za konzolu za stege za automatizaciju br. 360164 XP80Z. Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363310 – 363324 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

**Tehnički opis**

Težina	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Kalibar	80 mm
maksimalna sila stezanja	28 kN
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Visina H	59 mm
maksimalni stezni moment	100 Nm
Šifra boje	HOLEX ZS 120
Vrsta proizvoda	Strojna stega