

**Garant****Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 125XSPA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.**
- **U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.**
- **Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijim otpacima čeljusti/obratka.**
- **Savršeno centrično stegnuto s pomoću postavke centriranja.**
- **Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.**

**Upotreba:**

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

**Odgovara:**

Čeljusti br. 363010 – 363045.

**Dio isporuke:**

osnovni dio / osnovno tijelo, Vreteno, vretenaste matice i četiri Stezni vijak prikladne za Konzola za stege za automatizaciju no. 360164 XP80Z.

**Dodatni pribor:**

Momentni ključ br. 656050, Nastavak za nasadni ključ br. 642229 13, stanica za sastavljanje br. 358595 80.

**Napomena:**

Pogodan za GARANT automatizacijski sustav TurnTable u kombinaciji sa / za konzolu za stege za automatizaciju br. 360164 XP80Z. Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

**Tehnički opis**

L	186 mm
B	125 mm
Šifra boje	Xtric 125
Težina	10,6 kg
Visina H	54 mm
Dimenzije širine ključa	13 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
maksimalna sila stezanja	32 kN
maskimalan okretni moment	132 Nm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Kalibar	80 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac