

Garant**GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, M: M2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134260 M2
GTIN	4067263830337
Razred artikla	11I

Opis**Izvedba:**

High-Performance ureznik, posebno dizajniran za legure aluminija i slitine koje ne sadrže željezo. Dinamički žlijebovi spirale osiguravaju optimalno odvođenje odvojenih čestica i pouzdanost procesa.

HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznih oštrica.

Iznimno glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje.

Dinamička spiralni žlijebovi.

Kratki oblik reza E.

Napomena:

Prikladno do dubine navoja 2.5×D.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HSS E PM
Vrsta navoja	M
Nagib navoja	0,4 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Ø osnovne rupe	1,6 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	2 mm
Dubina navoja	6 mm
Standard	Tvornička norma

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
4-kutna drška □	2,1 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Prevlaka	DLC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	E
Kut spirale	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Prsten u boji	žuto
Serija	Master Tap
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	35 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
PMMA akril	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
PEEK	prikladno	18 m/min	N
Cu	prikladno	18 m/min	N

CuZn	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno